

## Устройства для замораживания труб


Простые в использовании устройства для быстрой заморозки труб. Устраняют необходимость сливать систему. Устройства SF-2300 и SF-2500 RIDGID® являются автономными малогабаритными устройствами для замораживания.

### Модель SF-2300

#### «Суперфриз»

Для заморозки труб от 12 до 35 мм из стали и от 12 до 42 мм из меди.

НОВИНКА



**Быстрая.** Мощный компрессор в сочетании с головками прямой заморозки с тремя полостями формирует ледяные пробки всего за несколько минут.

**Переносная и прочная.** Нет громоздких газовых баллонов. Автономное устройство в надежном металлическом корпусе с устойчивым к транспортировке компрессором легко переносится с одного объекта работ на другой.

**Безопасная.** Нет опасного сухого льда или токсических испарений. Содержит фреон.

**Удобная.** Ремонтные работы можно производить возле замороженной части трубы, и не надо сливать всю систему.

**Предназначена для продолжительного использования.** Нет угрозы того, что во время выполнения ремонтных работ кончится углекислый газ CO2.

#### Характерные особенности

- Мощный компрессор 296 Вт.
- Головки прямой заморозки с тремя полостями обеспечивают быстрое и оптимальное замораживание.
- Большая гибкость при использовании вставок в головке с тремя полостями для 12, 15, 22, 35 мм стальных и медных трубопроводов.
- Шланг подсоединен перпендикулярно головке замораживателя. Позволяет упростить работу в ограниченных пространствах и на трубах, расположенных близко к стене или возле пола.
- Резиновые шланги толщиной 2,5 мм и длиной 1,98 м с защитными пружинами против износа, гарантирующие более длительный срок службы шланга.
- Уникальная формула замораживающего геля позволяет приклеивать замораживающие головки без протекания и помогает сократить время замораживания.

#### Стандартные принадлежности

- Устройство SF-2300 SuperFreeze.
- Набор из 2-х ремней Velcro®.
- Замораживающая головка с полостями 18 - 28 - 42 мм.
- 1 зажим.
- Набор из 2-х вставок 12 / 15 / 22 / 35 мм для медного / стального трубопровода.
- 1 бутылка охлаждающего геля.
- 1 бутыл с охлаждающим гелем (237 мл).

| № по каталогу | № модели | Описание                             | Вес   |      | Станд. упак. |
|---------------|----------|--------------------------------------|-------|------|--------------|
|               |          |                                      | фунт. | кг   |              |
| 41078         | SF-2300  | Устройство для заморозки труб, 230 В | 58    | 26,3 | 1            |
| 42838         | -        | Набор 12 мм вставок (2)              | -     | -    | 1            |
| 42853         | -        | Набор 15 мм вставок (2)              | -     | -    | 1            |
| 42843         | -        | Набор 22 мм вставок (2)              | -     | -    | 1            |
| 42833         | -        | Набор 35 мм вставок (2)              | -     | -    | 1            |
| 69707         | -        | Ремни Velcro (2)                     | -     | -    | 1            |
| 65942         | -        | Зажим                                | -     | -    | 1            |
| 74946         | -        | Охлаждающий гель (бутыл, 237 мл)     | -     | -    | 1            |
| 60776         | -        | Бутылка охлаждающего геля            | -     | -    | 1            |

**Внимание!** Перед тем как снимать с трубы, всегда убедитесь в том, что шланги и замораживающие головки SuperFreeze полностью оттаяли.

**НЕЛЬЗЯ** применять какие-либо инструменты для принудительного снятия с трубы, так как это может привести к неустраняемому повреждению головок и шлангов.

**(TOOL TIP)** Устройство SF-2300 предназначено для частого использования на трубках малого диаметра (стальная труба до 1¼" (32 мм) и медная - до 42 мм) в условиях промышленного применения. Для более быстрой заморозки труб большого диаметра мы рекомендуем использовать модель SF-2500 (см. следующую страницу).